

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M2X0,25****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130000 M2X0,25 |
| GTIN          | 4045197997586  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Totale lengte L          | 45 mm      |
| Kerngat-Ø                | 1,75 mm    |
| Snijmateriaal            | HSS E      |
| Norm                     | DIN 371    |
| Aantal spaangroeven      | 3          |
| Aantal snijkanten Z      | 3          |
| Schacht-vierkant □       | 2,1 mm     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm     |
| Draaddiepte              | 6 mm       |
| Tolerantieklasse         | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse         | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 2X 6HX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklass              | 6H +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3 6G                                   |
| Tolerantieklass              | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklass              | 7H   |
| Tolerantieklass              | 7HX  |
| Tolerantieklass              | 7G   |
| Tolerantieklass              | 7GX  |
| Tolerantieklass              | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 6H +0,20                                   |
| Draadspoed                   | 0,25 mm                                    |
| Schroefdraad-Ø               | 2 mm                                       |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M2×0,25                                    |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |