

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M13X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M13X1,5
GTIN	4045197998262
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	39 mm
Draadspoed	1,5 mm
Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Kerngat-Ø	11,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	11 mm
Schroefdraad-Ø	13 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M13×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap