

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M4X0,7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M4X0,7
GTIN	4045197997760
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,7 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	63 mm
Schroefdraad-Ø	4 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draaddiepte	12 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Kerngat-Ø	3,3 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4x0,7
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap