

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/4-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1/4-40
GTIN	4062406043506
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 6,35 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Schacht-vierkant □: 5,5 mm  
Kerngat-Ø: 5,75 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	80 mm
Draaddiepte	15,9 mm
Draadspoed	0,635 mm

Schacht-vierkant □	5,5 mm
Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Kerngat-Ø	5,75 mm
Gangen per inch	40
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1/4-40 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap