

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.3/4-10

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 1.3/4-10
GTIN	4062406042943
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 10
 Schroefdraad-Ø: 44,45 mm
 Totale lengte L: 220 mm
 Schacht-Ø D_s: 36 mm
 Schacht-vierkant □: 29 mm
 Kerngat-Ø: 42 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	10
Schacht-Ø D _s	36 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Totale lengte L	220 mm
Draadspoed	2,54 mm
Kerngat-Ø	42 mm
Aantal spaangroeven	4

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	29 mm
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Draaddiepte	88,9 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.3/4-10 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap