

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 5/8-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 5/8-18
GTIN	4062406041762
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 15,88 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 12 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 14,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,411 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	12 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3

Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Gangen per inch	18
Draaddiepte	47,64 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	5/8-18 UNF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap