

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.11/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.11/16-18
GTIN	4062406045098
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 42,86 mm  
Totale lengte L: 220 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schacht-vierkant □: 29 mm  
Kerngat-Ø: 41,6 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	29 mm
Schroefdraad-Ø	42,86 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,411 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	220 mm

Draaddiepte	107,15 mm
Kerngat-Ø	41,6 mm
Gangen per inch	18
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	1.11/16-18 UNEF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap