

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M45X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M45X0,35
GTIN	4045197625397
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	0,35 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Kerngat-Ø	44,65 mm
Draaddiepte	135 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	45 mm
Totale lengte L	220 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M45×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap