

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M40X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M40X1,75
GTIN	4045197625205
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	38,25 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draadspoed	1,75 mm
Draaddiepte	120 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	40 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M40×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap