

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 2-8**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130036 2-8    |
| GTIN          | 4062406043186 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 8  
 Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
 Totale lengte L: 250 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Schacht-vierkant □: 32 mm  
 Kerngat-Ø: 47,8 mm

**Technische beschrijving**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Aantal spaangroeven | 4        |
| Kerngat-Ø           | 47,8 mm  |
| Aantal snijkanten Z | 4        |
| Snijmateriaal       | HSS E    |
| Draaddiepte         | 101,6 mm |
| Totale lengte L     | 250 mm   |
| Schacht-vierkant □  | 32 mm    |
| Schroefdraad-Ø      | 50,8 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draadspoed                   | 3,175 mm                                   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Gangen per inch              | 8  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 40 mm                                      |
| Draadsoort                   | UN-LH                                      |
| Draadafmeting                | 2-8 UN LH                                  |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklass              | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklass              | 2B   |
| Tolerantieklass              | 1B   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |