

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/2-28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1/2-28
GTIN	4062406043810
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 28  
Schroefdraad-Ø: 12,7 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 11,8 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Kerngat-Ø	11,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	28
Draaddiepte	31,75 mm

Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Draadspoed	0,907 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	1/2-28 UNEF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap