

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M50X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M50X3
GTIN	4045197625595
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	32 mm
Draadspoed	3 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	40 mm
Schroefdraad-Ø	50 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	250 mm
Draaddiepte	150 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Kerngat-Ø	47 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M50×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap