

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.3/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.3/16-12
GTIN	4062406044572
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 30,162 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 22 mm
Schacht-vierkant □: 18 mm
Kerngat-Ø: 28,2 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Draadspoed	2,117 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	12
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm

Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	28,2 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	75,4 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.3/16-12 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap