


**Garant**
**XOMT060310ZZER, HB4420, Type: S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212852 S
GTIN	4045197625731
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**
**Opmerking:**

 Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

 Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 2 mm

 Voeding  $f_z$  per tand: 0,4 mm

Plaatdikte S: 3.18 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,4 mm
Type	S
Hoekradius	1 mm
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XOMT060310ZZER
Soort	HB4420
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,6 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Coating	PVD
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		