

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 15/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 15/16-16
GTIN	4062406042066
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 23,812 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 22,3 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	22,3 mm
Totale lengte L	160 mm
Gangen per inch	16

Schroefdraad-Ø	23,812 mm
Draaddiepte	47,64 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	15/16-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap