

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M1X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130011 M1X0,2
GTIN	4045197625908
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: MF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 0,2 mm
Totale lengte L: 40 mm
Schacht-Ø D_s: 2,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 0,8 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draadspeed	0,2 mm
Draaddiepte	2,5 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	1 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm

Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Totale lengte L	40 mm
Aantal spaangroeven	2
Aantal snijkanten Z	2
Kerngat-Ø	0,8 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M1×0,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap