

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-16****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130040 1.1/8-16 |
| GTIN          | 4062406044497   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 28,575 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Schacht-vierkant □: 18 mm  
Kerngat-Ø: 27,1 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Draaddiepte              | 71,44 mm |
| Norm                     | DIN 376  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 22 mm    |
| Schacht-vierkant □       | 18 mm    |
| Aantal spaangroeven      | 4        |
| Draadspoed               | 1,588 mm |
| Aantal snijkanten Z      | 4        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gangen per inch              | 16   |
| Kerngat-Ø                    | 27,1 mm                                    |
| Totale lengte L              | 180 mm                                     |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schroefdraad-Ø               | 28,575 mm                                  |
| Draadsoort                   | UN   |
| Draadafmeting                | 1.1/8-16 UN                                |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |