

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.0-80****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130031 NO.0-80 |
| GTIN | 4062406000028 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 80
Schroefdraad-Ø: 1,53 mm
Totale lengte L: 40 mm
Schacht-Ø D_s: 2,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 1,25 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Gangen per inch | 80 |
| Schacht-Ø D _s | 2,5 mm |
| Draadspoed | 0,318 mm |
| Draaddiepte | 4,59 mm |
| Schroefdraad-Ø | 1,53 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Kerngat-Ø | 1,25 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Totale lengte L | 40 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Schacht-vierkant □ | 2,1 mm |
| Aantal spaangroeven | 2 |
| Draadsoort | UNF-LH |
| Draadafmeting | 0-80 UNF LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |