

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.1/16-16
GTIN	4062406000103
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 52,387 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 51 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,588 mm
Totale lengte L	140 mm
Kerngat-Ø	51 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	40 mm

Schroefdraad-Ø	52,387 mm
Aantal spaangroeven	6
Gangen per inch	16
Draaddiepte	78,58 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/16-16 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap