

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 2.1/16-16
GTIN	4062406000110
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 52,387 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 40 mm

Schacht-vierkant □: 32 mm

Kerngat-Ø: 51 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	52,387 mm
Draadspoed	1,588 mm
Draaddiepte	78,58 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schacht-vierkant □	32 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Kerngat-Ø	51 mm
Gangen per inch	16

Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	6
Totale lengte L	140 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	2.1/16-16 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap