

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M15X1,25

Bestelgegevens

Bestelnummer	130001 M15X1,25
GTIN	4062406001186
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	13,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	45 mm
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	15 mm
Draadspoed	1,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M15×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap