

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M10X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M10X0,75
GTIN	4062406000820
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Draadspoed	0,75 mm
Kerngat-Ø	9,25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	10 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M10×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap