

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1-27
GTIN	4062406044329
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	63,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	16 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	24,5 mm
Draadspoed	0,941 mm
Gangen per inch	27
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	1-27 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap