

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M20X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M20X0,35
GTIN	4062406001544
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Draadspeed	0,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	12 mm
Draaddiepte	60 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	20 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	140 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kerngat-Ø	19,65 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M20×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap