

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M12X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130001 M12X1
GTIN	4062406000950
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	7 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draaddiepte	36 mm
Kerngat-Ø	11 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M12×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap