

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/4-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 3/4-14
GTIN	4062406041908
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 14
Schroefdraad-Ø: 19,05 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 17,4 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	17,4 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	125 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	11 mm

Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	38,1 mm
Draadspoed	1,814 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3/4-14 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap