

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/2-13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1/2-13
GTIN	4062406043889
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	13
Draaddiepte	31,75 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadspoed	1,954 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Kerngat-Ø	10,73 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNC

Draadafmeting	1/2-13 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap