

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 2-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 2-8
GTIN	4062406045425
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 47,8 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	3,175 mm
Draaddiepte	127 mm
Kerngat-Ø	47,8 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Gangen per inch	8
Norm	DIN 376

Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Totale lengte L	250 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2-8 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap