

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M32X3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130001 M32X3
GTIN	4062406002541
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	180 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Schacht-vierkant □	20 mm
Draadspoed	3 mm
Kerngat-Ø	29 mm
Schroefdraad-Ø	32 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	96 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M32×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap