

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/8-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 3/8-20
GTIN	4062406043704
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm
Totale lengte L: 100 mm
Schacht-Ø D_s: 10 mm
Schacht-vierkant □: 8 mm
Kerngat-Ø: 8,3 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	8,3 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Draaddiepte	23,83 mm
Totale lengte L	100 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	8 mm

Schacht-Ø D _s	10 mm
Draadspoed	1,27 mm
Gangen per inch	20
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3/8-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap