

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.1/4-20
GTIN	4062406044602
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 20  
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schacht-vierkant □: 20 mm  
Kerngat-Ø: 30,55 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	30,55 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	1,27 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Gangen per inch	20
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	20 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/4-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap