

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M42X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M42X1
GTIN	4062406003241
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklass: ISO 1 4H

Tolerantieklass: ISO 1X 4HX

Tolerantieklass: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 200 mm

Schacht-Ø D_s: 32 mm

Schacht-vierkant □: 24 mm

Kerngat-Ø: 41 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	32 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Schroefdraad-Ø	42 mm
Draaddiepte	126 mm
Totale lengte L	200 mm

Aantal snijkanten Z	4
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	41 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	MF-LH
Draadafmetering	M42×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring

zonder

Producttype

Tap