

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M9X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M9X0,75
GTIN	4062406000776
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 0,75 mm  
Totale lengte L: 90 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Schacht-vierkant □: 7 mm  
Kerngat-Ø: 8,25 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	7 mm
Schroefdraad-Ø	9 mm
Draadspoed	0,75 mm
Draaddiepte	27 mm

Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	8,25 mm
Totale lengte L	90 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M9×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap