

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1/2-28

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 1/2-28
GTIN	4062406041571
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 28
 Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 11 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 11,8 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	25,4 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadspoed	0,907 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	28

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	11,8 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1/2-28 UNEF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap