

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M1,2X0,25

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 130005 M1,2X0,25 |
| GTIN | 4062406003821 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|------------|
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Totale lengte L | 40 mm |
| Aantal spaangroeven | 2 |
| Schroefdraad-Ø | 1,2 mm |
| Schacht-vierkant □ | 2,1 mm |
| Kerngat-Ø | 0,95 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G |
| Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklasse | 7H |
| Tolerantieklasse | 7HX |
| Tolerantieklasse | 7G |
| Tolerantieklasse | 7GX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,10 |
| Tolerantieklasse | 6H +0,20 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draadspoed | 0,25 mm |
| Schacht-Ø D _s | 2,5 mm |
| Draaddiepte | 3,6 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Draadsoort | M |
| Draadafmeting | M1,2×0,25 |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |