

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.12-48****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130040 NO.12-48 |
| GTIN          | 4062406043421   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 48  
Schroefdraad- $\varnothing$ : 5,486 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht- $\varnothing$  D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant  $\square$ : 4,9 mm  
Kerngat- $\varnothing$ : 4,98 mm

**Technische beschrijving**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Aantal spaangroeven                   | 3       |
| Totale lengte L                       | 80 mm   |
| Norm                                  | DIN 371 |
| Schacht-vierkant $\square$            | 4,9 mm  |
| Gangen per inch                       | 48      |
| Schacht- $\varnothing$ D <sub>s</sub> | 6 mm    |
| Kerngat- $\varnothing$                | 4,98 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadspoed                   | 0,529 mm                                   |
| Draaddiepte                  | 13,7 mm                                    |
| Schroefdraad-Ø               | 5,486 mm                                   |
| Draadsoort                   | UNS  |
| Draadafmeting                | 12-48 UNS                                  |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |