

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M6X0,75

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130001 M6X0,75 |
| GTIN | 4062406000646 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,75 mm
 Totale lengte L: 80 mm
 Schacht-Ø D_s: 6 mm
 Schacht-vierkant □: 4,9 mm
 Kerngat-Ø: 5,25 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------------|
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05 |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tolerantieklass | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklass | 7H |
| Tolerantieklass | 7HX |
| Tolerantieklass | 7G |
| Tolerantieklass | 7GX |
| Tolerantieklass | 6H +0,10 |
| Tolerantieklass | 6H +0,20 |
| Schroefdraad-Ø | 6 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-Ø D _s | 6 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm |
| Totale lengte L | 80 mm |
| Draaddiepte | 18 mm |
| Kerngat-Ø | 5,25 mm |
| Draadspoed | 0,75 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Draadsoort | MF-LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |

Producttype

Tap