

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M2,5X0,45**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M2,5X0,45
GTIN	4062406004033
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draadspoed	0,45 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Tolerantieklasse	6H +0,20
Totale lengte L	50 mm
Draaddiepte	7,5 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	2,05 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,5×0,45
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap