

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 9/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 9/16-20
GTIN	4062406043926
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 14,288 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 13,1 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	20
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	11 mm
Kerngat-Ø	13,1 mm

Draadspoed	1,27 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	35,72 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	9/16-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap