

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M21X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M21X0,75
GTIN	4062406005221
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	63 mm
Kerngat-Ø	20,25 mm
Draadspoed	0,75 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	21 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M21×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap