

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 7/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 7/8-16
GTIN	4062406044244
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 22,225 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 20,7 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Gangen per inch	16
Kerngat-Ø	20,7 mm

Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	140 mm
Draaddiepte	55,56 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,588 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	7/8-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap