

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 3/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 3/4-16
GTIN	4062406044138
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 19,05 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 17,5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	47,63 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	125 mm
Gangen per inch	16

Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Draadspoed	1,588 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	3/4-16 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap