

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M10X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M10X1,5
GTIN	4062406004422
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Draadspoed	1,5 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	8 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap