

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.5/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1.5/16-8
GTIN	4062406044725
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 33,338 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 30,3 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	33,338 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	83,3 mm
Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	30,3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm

Draadspoed	3,175 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	22 mm
Gangen per inch	8
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.5/16-8 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap