

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.3-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 NO.3-48
GTIN	4062406043254
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 48  
Schroefdraad-Ø: 2,515 mm  
Totale lengte L: 50 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 2,05 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	2,515 mm
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	2,05 mm
Draaddiepte	6,29 mm
Draadspoed	0,529 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Gangen per inch	48
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3-48 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap