

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 5/16-18****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130040 5/16-18 |
| GTIN | 4062406043643 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 7,938 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 6,55 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|----------|
| Draadspoed | 1,411 mm |
| Gangen per inch | 18 |
| Schacht-vierkant □ | 6,2 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draaddiepte | 19,85 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Kerngat-Ø | 6,55 mm |
| Schroefdraad-Ø | 7,938 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-Ø D _s | 8 mm |
| Totale lengte L | 90 mm |
| Draadsoort | UNC |
| Draadafmeting | 5/16-18 UNC |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |