

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.1-64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 NO.1-64
GTIN	4062406043216
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	1,5 mm
Draadspoed	0,397 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Totale lengte L	45 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	2
Gangen per inch	64
Aantal snijkanten Z	2
Draaddiepte	4,635 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Schroefdraad-Ø	1,854 mm
Draadsoort	UNC

Draadafmeting	1-64 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap