

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 2-4,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 2-4,5
GTIN	4062406045432
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 45,03 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	45,03 mm
Draaddiepte	127 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Totale lengte L	250 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	50,8 mm

Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Draadspoed	5,644 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	2-4,5 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap