

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 5/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 5/16-20
GTIN	4062406043636
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 7,938 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 6,7 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	90 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draadspoed	1,27 mm
Gangen per inch	20
Kerngat-Ø	6,7 mm
Snijmateriaal	HSS E

Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	19,85 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	UN
Draadafmeting	5/16-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap