

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 7/16-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 7/16-27
GTIN	4062406043759
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Gangen per inch	27
Draaddiepte	27,78 mm
Kerngat-Ø	10,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	7 mm
Schroefdraad-Ø	11,112 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,941 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	7/16-27 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap